

**KWN-M12/-70 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
Číslo objednávky	<a href="#">1496330000</a>
Typ	KWN-M12/-70 45
GTIN (EAN)	4050118305586
Množství	25 ks

## KWN-M12/-70 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	53,44 g
----------------	---------

## Technické údaje

Verze	Euro řada, 45°
-------	----------------

## Konektory

Délka hřídele (a)	20 mm	Izolace	není k dispozici
Otvor	M 12	Průřez vodiče	70 mm <sup>2</sup>
Vnitřní průměr hřídele (d1)	12 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	13 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	16,5 mm	Šířka příruby (b)	24 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 9.0	27-40-02-05	ECLASS 9.1	27-40-02-05
ECLASS 10.0	27-40-02-05	ECLASS 11.0	27-40-02-05
ECLASS 12.0	27-40-02-05	ECLASS 13.0	27-40-02-05
ECLASS 14.0	27-40-02-05		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## KWN-M12/-70 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## KWN-M12/-70 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 HEX 10/70	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">500940000</a>	Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118309522	
Množství	1 ks	

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 45 WM 10/70	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">500870000</a>	WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118309256	
Množství	1 ks	

## KWN-M12/-70 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## ... pro kompresní kabelová oka

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4505210000</a>	Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118519594	
Množství	1 ks	

**Krimpovací nástroj pro tubulární (EN 13600) a kompresní kabelová oka (DIN 46235)****Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.**

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihranné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm<sup>2</sup>

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	PZ RK 10/120	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4500450000</a>	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309065	
Množství	1 ks	
Typ	PZ RK 6/70	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4500440000</a>	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309058	
Množství	1 ks	

## KWN-M12/-70 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4500830000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihránné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování
Typ	EPG 60	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">453810000</a>	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118468434	300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování -
Množství	1 ks	odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HPG 60	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování,
GTIN (EAN)	4050118468427	Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ks	
Typ	APG 80	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4502390000</a>	6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118310627	
Množství	1 ks	

## KWN-M12/-70 45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro tubulární kabelová oka



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">469590000</a>	Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118483857	
Množství	1 ks	

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 WM 70	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">502520000</a>	70mm <sup>2</sup> , WM krimpování
GTIN (EAN)	4050118310580	
Množství	1 ks	

**KWN-M12/-70 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ES APG 80 HEX 70	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">502680000</a>	Šestihranné krimpování
GTIN (EAN)	4050118310641	
Množství	1 ks	