

HDC 04A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | HDC pouzdra, Velikost: 1, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), Přepážkový kryt, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně |
| Číslo objednávky | 1497600000 |
| Typ | HDC 04A ALU |
| GTIN (EAN) | 4008190136406 |
| Množství | 1 ks |

HDC 04A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|---------|-------------------|------------|
| Výška | 47,3 mm | Výška (v palcích) | 1,862 inch |
| Šířka | 36,5 mm | Šířka (v palcích) | 1,437 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 30 mm | Čistá hmotnost | 25 g |

Teploty

| | |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

Obecné údaje

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty | Ne | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel, odolávající rzi | Provedení povrchu | Práškové lakování |
| Stupeň krytí | IP 65 (v zapojeném stavu) | Utahovací moment | 0,5 Nm |

Rozměry

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-------|
| Celková délka pouzdra | 25,2 mm | Délka rozteče otvorů A2 | 30 mm |
| Výška pouzdra B | 23 mm | Výška základny B1 | 3 mm |
| Šířka pouzdra C | 25,2 mm | Šířka základny C1 | 30 mm |

Verze

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| BG | 1 | Barva (RAL) | RAL 7035 |
| Design | Standardně | Design pouzdra | Přepážkový kryt |
| Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na dolní straně | Horní část/dolní část/víčko | dolní část |
| Typ | Bulkhead (průchodka) | Těsnění | NBR |
| Utahovací moment | 0,5 Nm | Velikost | 1 |
| Verze svorky | Boční uzamykací svorka | Vhodné pro systém ModuPlug® | Ne |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-------------------|------------------|
| Látka | Aceton |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Vrtací olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Nafta |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Etylalkohol |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Převodový olej |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Hydraulický olej |

Datum vytvoření 16. června 2024 14:48:32 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC 04A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

| | |
|-------------------|--------------------|
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Chladivo |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Petrolejový benzin |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Pot |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | Prémiový benzín |
| Chemická odolnost | Podmíněně odolné |
| Látka | Voda |
| Chemická odolnost | Odolné |
| Látka | UV |
| Chemická odolnost | Nestabilní |
| Látka | Ozón |
| Chemická odolnost | Nestabilní |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a |
| Chemická odolnost | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3b6f815f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@461186dc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@219c9f8c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b0eb358 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5cacbc1f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16c1f630 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@53e46b9b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3d9e86cc de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4eb9924 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d828fff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6d4a9767 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@24abc4e4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c514bec |

Důležitá poznámka

Informace o produktu Při montáži skříní se ujistěte, že je ploché těsnění správně usazeno.

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|--------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E92202 |

HDC 04A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Oznámení o změně produktu [20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technická dokumentace [1497600000 HDC_04A_ALU_STP_Blatt_1.pdf](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 04A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Kryt



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 04A DMDL 2BO | Verze |
| Číslo objednávky | 4665750000 | HDC pouzdra, Velikost: 1, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), |
| GTIN (EAN) | 4008190422776 | Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| Množství | 1 ks | Standardně |
| Typ | HDC 04A DODL 2BO | Verze |
| Číslo objednávky | 4665740000 | HDC pouzdra, Velikost: 1, Stupeň krytí: IP 65 (v zapojeném stavu), |
| GTIN (EAN) | 4008190422769 | Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, |
| Množství | 1 ks | Standardně |