

KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| Objednací číslo | 1497620000 |
| Typ | KWPN-M12/-50 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118306675 |
| Množství | 100 ks |

KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|----------|
| Čistá hmotnost | 50,322 g |
|----------------|----------|

Technické údaje

| | |
|-------|---------------------|
| Verze | DIN řada 46235, 90° |
|-------|---------------------|

Konektory

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Délka hřídele (a) | 28 mm | Délka připojení (l) | 22,8 mm |
| Izolace | není k dispozici | Otvor | M 12 |
| Průřez vodiče | 50 mm ² | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 9,8 mm |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 13 mm | Vnější průměr hřídele (d3) | 14,5 mm |
| Šířka příruby (b) | 24 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001050 | ETIM 7.0 | EC001050 |
| ETIM 8.0 | EC001050 | ETIM 9.0 | EC001050 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-03 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | ES APG 80 WM 50 | Verze |
| Objednací číslo | 6502500000 | 50mm ² , WM krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118310658 | |
| Množství | 1 ks | |

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | ES APG 80 HEX 50 | Verze |
| Objednací číslo | 6502670000 | Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118310559 | |
| Množství | 1 ks | |

KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpovací nástroj pro tubulární (EN 13600) a kompresní kabelová oka (DIN 46235)



Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihránné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm²

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | PZ PK 10/120 | Verze |
| Objednací číslo | 6500480000 | 10mm ² , 120mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309089 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | PZ PK 6/70 | Verze |
| Objednací číslo | 6500470000 | 6mm ² , 70mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118309263 | |
| Množství | 1 ks | |

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | EPG 45 | Verze |
| Objednací číslo | 6500830000 | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | EPG 60 | Verze |
| Objednací číslo | 6453810000 | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | |
| Množství | 1 ks | |

KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| Typ | ES EPG 45 WM 25/50 | Verze |
| Objednací číslo | 6500880000 | WM krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Množství | 1 ks | |

... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | ES EPG/HPG 60 WM 50 | Verze |
| Objednací číslo | 6469580000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118483864 | |
| Množství | 1 ks | |

KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | ES EPG/HPG 60 HEX 50 | Verze |
| Objednací číslo | 6505200000 | Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118519600 | |
| Množství | 1 ks | |

... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | ES EPG 45 HEX 25/50 | Verze |
| Objednací číslo | 6500970000 | Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Množství | 1 ks | |

KWPN-M12/-50 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | HPG 60 | Verze |
| Objednací číslo | 6453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | APG 80 | Verze |
| Objednací číslo | 6502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Množství | 1 ks | |