

THM MT30X 89/60 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 60 x 89 mm, Bílá
Objednací číslo	1498780000
Typ	THM MT30X 89/60 WS
GTIN (EAN)	4050118308303
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM MT30X 89/60 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	89 mm	Šířka (v palcích)	3,504 inch
Čistá hmotnost	878 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Materiál	Polyester	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Počet na roli	1 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40... 150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů	
Šířka	89 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

THM MT30X 89/60 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM MT30X 89/60 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	