

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Příslušenství, 6mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1500850000
Typ	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
Množství	1 ks

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0,472 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2,362 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	150 g		

Krimpovací vložky

Krimpovací šířka v mm	7	Průřez měděného krimpovaného spoje	6
Šířka krimpování	7 mm		

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, max. AWG	10
-------------------------	-------------------	-------------------------	----

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	6 mm ²	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

6 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-6	Verze
Číslo objednávky	498610000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
Množství	100 ks	

6 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M5/-6	Verze
Číslo objednávky	497840000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M8/-6	Verze
Číslo objednávky	497860000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Množství	100 ks	
Typ	KP-M6/-6	Verze
Číslo objednávky	497850000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Množství	100 ks	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo objednávky	4500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
Množství	1 ks	krimpování, Oválné krimpování

6 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-6	Verze
Číslo objednávky	497150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M5/-6	Verze
Číslo objednávky	497170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M12/-6	Verze
Číslo objednávky	497210000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M6/-6	Verze
Číslo objednávky	497180000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 15:44:33 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M10/-6	Verze
Číslo objednávky	497200000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Množství	100 ks	
Typ	KRN-M8/-6	Verze
Číslo objednávky	497190000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Množství	100 ks	

6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-6	Verze
Číslo objednávky	494720000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
Množství	100 ks	

6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M5/-6 90	Verze
Číslo objednávky	496120000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M10/-6 90	Verze
Číslo objednávky	496150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Množství	100 ks	

Datum vytvoření 28. srpna 2024 15:44:33 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWN-M4/-6 90	Verze
Číslo objednávky	497220000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M6/-6 90	Verze
Číslo objednávky	496130000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M8/-6 90	Verze
Číslo objednávky	496140000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Množství	100 ks	
Typ	KWN-M12/-6 90	Verze
Číslo objednávky	496170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Množství	100 ks	