

ES EPG 45 AEH 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	50mm ² , Lichoběžníkové krimpování
Objednací číslo	1501180000
Typ	ES EPG 45 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118309539
Množství	1 ks

ES EPG 45 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	176 g
----------------	-------

Krimpovací vložky

Průřez měděného krimpovaného spoje	50	Šířka krimpování	19 mm
------------------------------------	----	------------------	-------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	50 mm ²	Průřez vodiče, max. AWG	1
-------------------------	--------------------	-------------------------	---

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Lichoběžníkové krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	50 mm ²	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	