

**HSS 0.8-2.4 EL W30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení vodičů a kabelů, 0.8 - 2.4 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">1505840000</a>
Typ	HSS 0.8-2.4 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118314366
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS 0.8-2.4 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Šířka	4,2 mm	Šířka (v palcích)	0,165 inch
Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Čistá hmotnost	160 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Bílá	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
Délka	30 000 mm	Halogen	Ano
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	4,2 mm		

## Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ano
Průřez připojeného vodiče	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Rychlost smršťování	3:1
Vnější prům. vodiče	0.8 - 2.4 mm	Vnější prům. vodiče, max.	2,4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	0.8 mm	Výška textového pole	4 mm
Šířka textového pole	0 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Externí válcový držák 1302920000 je nezbytný
----------------------	--

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E366310

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### HSS 0.8-2.4 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HSS 0.8-2.4 EL W30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP EXT.RH
Číslo objednávky	<a href="#">4902920000</a>
GTIN (EAN)	4050118102307
Množství	1 ks
Typ	THM MMP ROLLER 30
Číslo objednávky	<a href="#">4957430000</a>
GTIN (EAN)	4050118160253
Množství	1 ks
Typ	THM MMP ROLLER 115
Číslo objednávky	<a href="#">4957420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">426210000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	