

CC 85/27 MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|--|
| Verze | ClipCard, Značky na přístroje, 27 x 85 mm, Bílá |
| Objednací číslo | 1520930000 |
| Typ | CC 85/27 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118327922 |
| Množství | 20 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2715590000 2438520000 2438510000 |

CC 85/27 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
| Výška | 27 mm | Výška (v palcích) | 1,063 inch |
| Šířka | 85 mm | Šířka (v palcích) | 3,346 inch |
| Čistá hmotnost | 6,85 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Barevný | Bílá | |
| Doporučená odvětví | Stroje | |
| Halogen | Ne | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | |
| Materiál | Polyamid 66 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Značky na přístroje | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Šířka | 85 mm | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Oznámení o změně produktu | Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

CC 85/27 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CC 85/27 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-H 85/27 GR | Verze |
| Objednací číslo | 6675130002 | Označení přístrojů, Příslušenství, 90 x 31 mm, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4008190454258 | |
| Množství | 40 ks | |
| Typ | CC-H 85/27 SW | Verze |
| Objednací číslo | 6675130001 | Označení přístrojů, Příslušenství, 90 x 31 mm, černá |
| GTIN (EAN) | 4008190454210 | |
| Množství | 40 ks | |