

ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|--|
| Verze | ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Šedá |
| Objednací číslo | 1521000000 |
| Typ | ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4050118327878 |
| Množství | 80 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2715590000 2438520000 2438510000 |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
| Výška | 9 mm | Výška (v palcích) | 0,354 inch |
| Šířka | 26 mm | Šířka (v palcích) | 1,024 inch |
| Čistá hmotnost | 0,954 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Aplikace/výrobce | Weidmueller, D-Series 27 mm | | |
| Barevný | Šedá | | |
| Halogen | Ne | | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |
| Materiál | PA 66 | | |
| Počet značek na kombinaci | 1 MultiCard = Značky na přístroje | | |
| Počet značek v balení | Forma napájení | MultiCard | |
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | | |
| Šířka | 26 mm | | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Oznámení o změně produktu | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

