

**FKSC M4X6 D8/SW2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
Číslo objednávky	<a href="#">1567480000</a>
Typ	FKSC M4X6 D8/SW2
GTIN (EAN)	4008190033491
Množství	100 ks

## FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0,276 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	0,6 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Šrouby
-------	--------

## Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Provedení povrchu	Různé
Barevný	Šedá		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	1
Provedení povrchu	Různé		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>