

CLI C 1-3 WS/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Bílá |
| Objednací číslo | 1568251045 |
| Typ | CLI C 1-3 WS/SW Y CD |
| GTIN (EAN) | 4032248441518 |
| Množství | 500 ks |

CLI C 1-3 WS/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
| Výška | 3 mm | Výška (v palcích) | 0,118 inch |
| Šířka | 4,2 mm | Šířka (v palcích) | 0,165 inch |
| Čistá hmotnost | 0,084 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Barevný | Bílá |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 9 |
| Barva tisku | černá |
| Doporučená odvětví | Proces, Stroje |
| Halogen | Ano |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | PVC, měkké, bez kadmia |
| Metoda tisku | horká ražba |
| Orientace tisku | vodorovný |
| Počet značek na kombinaci | 1 Cívka = Označení vodičů a kabelů |
| Počet značek v balení | Forma napájení Cívka |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
| Tisk | Y |
| Tištěné znaky | Velká písmena |
| Typ tisku | Standardně |
| Verze | CD |
| Šířka | 4,2 mm |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Halogen | Ano | Průřez připojeného vodiče | 1,5 - 4 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 4 mm ² | Průřez vodiče, min. | 1,5 mm ² |
| Vnější prům. vodiče | 2,5 - 5 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2,5 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Datum vytvoření 28. června 2024 13:36:02 CEST

Stav katalogu 14.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CLI C 1-3 WS/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu

[PCN CableLine_DE](#)

[PCN CableLine_EN](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 1-3 WS/SW Y CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci