

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | 1569090000 |
| Typ | VG 13,5-MS68 |
| GTIN (EAN) | 4008190177089 |
| Množství | 50 ks |

Datum vytvoření 6. června 2024 7:37:51 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Výška | 25,5 mm | Výška (v palcích) | 1,004 inch |
| Délka | 31 mm | Délka (v palcích) | 1,22 inch |
| Čistá hmotnost | 28,5 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...100 °C |
|------------------|-----------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|---|---------|---|---|
| AF velikost 1 | 22 mm | AF velikost 2 | 22 mm |
| Délka závitu | 6,5 mm | Halogen | Ano |
| Kabelové vývody | PG | Materiál | Mosaz poniklovaná |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Stoupání závitu | 1,41 mm | Stupeň krytí | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Stupeň krytí (UL) | Type 4X | Stupeň krytí s GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Těsnicí O-kroužek | NBR | Těsnění | CR |
| Těsnění | NBR | Upínací vložka | Polyamid |
| Utahovací moment | 5,5 Nm | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 6 Nm |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 5 Nm | Utahovací moment uzavřené matice, max. | 8,5 Nm |
| Utahovací moment uzavřené matice, min. | 7,5 Nm | Velikost AF | 22 mm |
| Vnější průměr kabelu, max. | 12 mm | Vnější průměr kabelu, min. | 6 mm |
| Vnější závit | PG 13,5 | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| DEF Podmínky osvědčení | DNV, UL, cULus | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD) | E-14047 |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) | E-199260 | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus) | E-199260 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | GWDR PG13,5-PO | Verze |
| Číslo objednávky | 4719470000 | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN) | 4008190352721 | obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 13,5, Polyetylén |
| Množství | 100 ks | |

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | GWDR PG13,5-NP | Verze |
| Číslo objednávky | 4719570000 | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN) | 4008190352837 | obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 13,5, Neoprénn |
| Množství | 100 ks | |

VG 13,5-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMU PG13,5-MS | Verze |
| Číslo objednávky | 4694100000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 13,5, 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190872267 | mm, Mosaz poniklovaná |
| Množství | 100 ks | |