

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1569140000
Typ	VG 42-MS68
GTIN (EAN)	4008190010515
Množství	5 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 0:11:31 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	48,5 mm	Výška (v palcích)	1,909 inch
Délka	60,5 mm	Délka (v palcích)	2,382 inch
Čistá hmotnost	286 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	58 mm	AF velikost 2	58 mm
Délka závitu	12 mm	Halogen	Ano
Kabelové vývodky	PG, PG 42	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Stoupání závitu	1,59 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Stupeň krytí s GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	CR
Těsnění	NBR	Upínací vložka	Polyamid
Utahovací moment	27 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	28 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	26 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	46 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	44 Nm	Velikost AF	57 mm
Vnější průměr kabelu, max.	38 mm	Vnější průměr kabelu, min.	30 mm
Vnější závit	PG 42		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD)	E-14047
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG42-PO	Verze
Číslo objednávky	4719520000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352783	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 42, Polyetylén
Množství	10 ks	

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG42-MS	Verze
Číslo objednávky	4719230000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 42, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352486	Mosaz poniklovaná
Množství	25 ks	

VG 42-MS68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG42-NP	Verze
Číslo objednávky	4719620000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352882	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 42, Neoprén
Množství	10 ks	