

WKB 1/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**WKB 1/4 160432**

Zkratovací můstky se vkládají do dvou svorkovnic pro zapojení přístrojových transformátorů. Pomocí zkratovacího můstku lze v rámci aplikace pro údržbářské práce realizovat požadovaný zkrat.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, 41 A, Oranžová
Objednací číslo	1604320000
Typ	WKB 1/4
GTIN (EAN)	4008190023713
Množství	50 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,24 inch
Výška	9,3 mm	Výška (v palcích)	0,366 inch
Šířka	29,9 mm	Šířka (v palcích)	1,177 inch
Čistá hmotnost	2,9 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	Polyamid 66	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Příšroubováno
Typ upevnění	Příšroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm
-----------------	------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	4
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	