

## KSW 2.5 < 50MM SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

### Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | KSW, Označení svorek, 2,5 x 50 mm, Rozteč v mm (P): 2.50 Weidmueller, Bílá |
| Objednací číslo | <a href="#">1629900000</a>   |
| Typ             | KSW 2.5 < 50MM SDR   |
| GTIN (EAN)      | 4008190203535  |
| Množství        | 1 ks   |

## KSW 2.5 &lt; 50MM SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Výška          | 2,5 mm  | Výška (v palcích) | 0,098 inch |
| Šířka          | 50 mm   | Šířka (v palcích) | 1,969 inch |
| Čistá hmotnost | 0,047 g |                   |            |

## Teploty

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rozsah provozní teploty | 150 °C |
|-------------------------|--------|

## Obecné údaje

|                         |                           |                               |                             |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Aplikace/výrobce        | Weidmueller               | Barevný                       | Bílá                        |
| Barva tisku             | černá                     | Lepidlo                       | Akrylát                     |
| Materiál                | Polyester, bez obsahu PVC | Metoda tisku                  | Tepelný přenos              |
| Orientace tisku         | vodorovný                 | Počet na list                 | 20                          |
| Rozsah provozní teploty | 150 °C                    | Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C                      |
| Tisk                    | Vlastní potisk            | Tištěné znaky                 | Podle specifikace zákazníka |
| Verze                   | Samolepicí                | Šířka                         | 50 mm                       |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury  |  |