

WQV 16N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 11.90, Izolované: Ano, 76 A, Žlutá |
| Objednací číslo | 1636560000 |
| Typ | WQV 16N/2 |
| GTIN (EAN) | 4008190272852 |
| Množství | 50 ks |

WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 18 mm | Hloubka (v palcích) | 0,709 inch |
| Výška | 19,8 mm | Výška (v palcích) | 0,78 inch |
| Šířka | 7,6 mm | Šířka (v palcích) | 0,299 inch |
| Čistá hmotnost | 3,94 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|------------|
| Verze | Pro svorky |
|-------|------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál | PA 66 | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|

Data hodnocení

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 76 A |
|-----------------|------|

Propojka

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Jmenovitý proud, 2 póly | 101 A | Jmenovitý proud, více pólů | 76 A |
| Počet propojených svorkovnic | 2 | Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu | 1,2 - 2,4 Nm |
| Typ | Spojovací konektor | | |

Rozměry

| | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|---------|
| Metrická velikost závitu, externí | 3 mm | Rozteč v mm (P) | 11,9 mm |
|-----------------------------------|------|-----------------|---------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 2 |
|-------------------|--------------|------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

WQV 16N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Řezací a vrubovací nástroje pro propojky**

- pro propojky společnosti Weidmüller řady Z
- pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
- pro okno na propojení svorky WSI 6

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Verze |
| Objednací číslo | 6004500000 | Různé nástroje |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Množství | 1 ks | |