


**HDC-C-HD-SM0.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Zástrčný, Průřez vodiče, max.: 0.5, soustružené, Slitina mědi
Objednací číslo	<a href="#">1651530000</a>
Typ	HDC-C-HD-SM0.5AG
GTIN (EAN)	4008190400200
Množství	100 ks

## HDC-C-HD-SM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Průměr	3,5 mm	Čistá hmotnost	0,59 g
--------	--------	----------------	--------

## Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Materiál	Slitina mědi	Materiál kontaktů	Slitina mědi
Objemový odpor	≤4 mΩ	Provedení povrchu	stříbrné
Průměr kontaktu, kolík Ø	1,6 mm	Průřez připojeného vodiče	0,5 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Typ	Zástrčný
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	HD, HDD, HQ, MixMate
Výrobní procesy	soustružené	Řada	HD

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení


Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**HDC-C-HD-SM0.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup>	AWG 26-22 8 mm
0,50 mm <sup>2</sup>	AWG 20 8 mm
0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup>	AWG 18 8 mm
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16 8 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14 8 mm



## HDC-C-HD-SM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Crimping tools



## Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6018490000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm²,
GTIN (EAN)	4008190884598	4mm², W krimpování
Množství	1 ks	
Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6205430000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm²,
GTIN (EAN)	4032248733446	6mm², 4-drážkové krimpování
Množství	1 ks	

## Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL HD	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6866730000</a>	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4032248437054	
Množství	1 ks	