

**CC-H 85/27 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení přístrojů, Příslušenství, 90 x 31 mm, černá
Číslo objednávky	<a href="#">1675130001</a>
Typ	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Množství	40 ks

## CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	13 mm	Hloubka (v palcích)	0,512 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3,543 inch
Šířka	31 mm	Šířka (v palcích)	1,22 inch
Čistá hmotnost	11,48 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	černá	
Barva materiálu podle kódu odporu	0	
Doporučená odvětví	Stroje	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Lepidlo	Oboustranná lepicí páska	
Materiál	Polyamid 66	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Příslušenství	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40... 100 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Šířka	31 mm	

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Přírodní



Vázací pásy CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

## Všeobecné objednací údaje

Typ	CB 360/4,5 NC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4979000000</a>	Kabelové vázací pásy, 4,5 x 360 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Množství	100 ks	
Typ	CB 365/7,5 NC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4979100000</a>	Kabelové vázací pásy, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Množství	100 ks	