

**KLBU 2X2-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku****Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel
Objednací číslo	<a href="#">1675350000</a>
Typ	KLBU 2X2-6
GTIN (EAN)	4008190450083
Množství	10 ks

## KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0,945 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	9,9 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení
-------	-----------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

## Další technická data

Návod k instalaci	Sběrnice	Typ upevnění	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	15 mm
-----------------	-------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	6 mm	Průměr kabelu, min.	2 mm
---------------------	------	---------------------	------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Sběrnice
-------------------	----------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## KLBU 2X2-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Příslušenství

### Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 1	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6068700000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6080200000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6080100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6715970000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ks	

### Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6348900000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	