


HDC-C-M5-SM1.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, CM 5, Zástrčka, Průřez vodiče, max.: 1.5, soustružené, Slitina mědi
Číslo objednávky	1682360000
Typ	HDC-C-M5-SM1.5AG
GTIN (EAN)	4008190474096
Množství	100 ks

HDC-C-M5-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Průměr	4,1 mm	Čistá hmotnost	1,52 g
--------	--------	----------------	--------

Všeobecné údaje

Délka odizolování, jmenovité připojení	7,5 mm	Materiál	Slitina mědi
Materiál kontaktů	Slitina mědi	Objemový odpor	≤2 mΩ
Provedení povrchu	stříbrné	Průměr kontaktu, kolík Ø	2,5 mm
Průřez připojeného vodiče	1,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²
Typ	Zástrčka	Typ připojení	Nalisované připojení
Verze – vložka	CM 5	Výrobní procesy	soustružené

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN

HDC-C-M5-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm
4,00 mm ²	AWG 12	8 mm



HDC-C-M5-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro točené kontakty

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Verze
Číslo objednávky	4005430000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm²,
GTIN (EAN)	4032248733446	6mm², 4-drážkové krimpování
Množství	1 ks	
Typ	CTX CM 1.6/2.5	Verze
Číslo objednávky	4018490000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.14mm²,
GTIN (EAN)	4008190884598	4mm², W krimpování
Množství	1 ks	

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozepínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	REMOVAL TOOL CM 5	Verze
Číslo objednávky	4066720000	Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu
GTIN (EAN)	4032248437047	
Množství	1 ks	