

**LM MT300 26/10 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 10 x 26 mm, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">1686400001</a>
Typ	LM MT300 26/10 SI
GTIN (EAN)	4008190494001
Množství	10 ks

Datum vytvoření 28. srpna 2024 16:00:32 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## LM MT300 26/10 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	10,8 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Materiál	Polyester, bez obsahu PVC	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Počet na list	156	
Počet značek na kombinaci	1 List se štítky = 156 Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	156
	Forma napájení	List se štítky
Počet štítků v balení	1 560	
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Verze	Samolepicí	
Šířka	26 mm	

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### LM MT300 26/10 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM MT300 26/10 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

