

## LM MT300 26/10 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

### Všeobecné objednací údaje

|                  |   |
|------------------|---|
| Verze            | LaserMark, Značky na přístroje, 10 x 26 mm, Žlutá |
| Číslo objednávky | <a href="#">1686401687</a>                        |
| Typ              | LM MT300 26/10 GE                                 |
| GTIN (EAN)       | 4008190494025                                     |
| Množství         | 10 ks   |

## LM MT300 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška          | 10 mm   | Výška (v palcích)   | 0,394 inch |
| Šířka          | 26 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,024 inch |
| Čistá hmotnost | 11,2 g  |                     |            |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné údaje

|                                   |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Barevný                           | Žlutá                                      |                |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 4  |                |
| Halogen                           | Ne   |                |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | HB   |                |
| Lepidlo                           | Akrylátové lepidlo                         |                |
| Materiál                          | Polyester, bez obsahu PVC                  |                |
| Metoda tisku                      | Laserový tisk                              |                |
| Počet na list                     | 156  |                |
| Počet značek na kombinaci         | 1 List se štítky = 156 Značky na přístroje |                |
| Počet značek v balení             | Forma napájení                             | List se štítky |
|                                   | Počet značek na kombinaci                  | 156            |
|                                   | Počet kombinací v balení                   | 10             |
| Počet štítků v balení             | 1 560                                      |                |
| Rozsah provozní teploty           | -40... 150 °C                              |                |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 150 °C                                     |                |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C                                     |                |
| Schválení podle UL 969            | Ano  |                |
| Verze                             | Samolepicí                                 |                |
| Šířka                             | 26 mm                                      |                |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### LM MT300 26/10 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM MT300 26/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

