

VG 29-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, PG 29, 8 mm, OD min. 17 - OD max. 27 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1718860000
Typ	VG 29-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352080
Množství	25 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 12:50:04 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG 29-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Délka	43 mm	Délka (v palcích)	1,693 inch
Čistá hmotnost	149,5 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	42 mm	AF velikost 2	40 mm
Délka závitu	8 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývodky	PG, PG 29	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stoupání závitu	1,59 mm	Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Těsnění	NBR
Těsnění	NBR	Upínací rozsah, odlehčení, max.	30 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	19 mm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	10 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	10 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	6,7 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	6,7 Nm	Velikost AF	42 mm
Vnější průměr kabelu, max.	27 mm	Vnější průměr kabelu, min.	17 mm
Vnější závit	PG 29		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VG 29-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG29-MS	Verze
Objednací číslo	6719210000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 29, 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190352431	Mosaz poniklovaná
Množství	50 ks	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG29-NP	Verze
Objednací číslo	6719600000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352868	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 29, Neopren
Množství	50 ks	

VG 29-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG29-PO	Verze
Objednací číslo	6719500000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352769	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 29, Polyetylén
Množství	50 ks	