

GWDR PG7-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 7, Polyetylén
Objednací číslo	1719440000
Typ	GWDR PG7-PO
GTIN (EAN)	4008190352691
Množství	100 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 15:35:29 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

GWDR PG7-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	2 mm	Výška (v palcích)	0,079 inch
Čistá hmotnost	0,19 g		

Teploty

Provozní teplota	-30 °C...90 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

Kabelové vývodky	PG 7	Materiál	Polyetylén
Počet vodičů	1	Průměr těsnění	16,5 mm
Rozsah provozní teploty, max.	90 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C
Silikon	Ano	Tloušťka	2 mm
Těsnění	PE-HD	Vnitřní průměr D2	12,5 mm
Vnitřní závit	PG 7	Vnější průměr	16,5 mm
Vnější závit	PG 7		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

GWDR PG7-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

