

TM 0/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Pouzdra TM neobsahují žádné halogeny a prakticky žádné škodlivé látky. Pouzdra jsou určena pro štítky TM-I 12 nebo TM-I 18. Zahrnují širokou škálu použití pro kabely a vodiče. Tento systém se zvláště osvědčil v dopravním strojírenství. Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči.

- Bez obsahu halogenů
- Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči
- TMX 18 pro instalaci s vazacími pásky (šířka 3,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

Verze	TM, Objímka x 5,4 mm, Polyetylén LD, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 1,3 - 2 mm
Objednací číslo	1719770000
Typ	TM 0/18 HF/HB
GTIN (EAN)	4008190353124
Množství	1 000 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,228 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	5,4 mm	Šířka (v palcích)	0,213 inch
Čistá hmotnost	0,194 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polyetylén LD	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	5,4 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0,22 - 0,5 mm ²
Průřez vodiče, max.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,22 mm ²
Vnější prům. vodiče	1,3 - 2 mm	Vnější prům. vodiče, max.	2 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,3 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Příslušenství

Vlastní tisk



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci.

Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	TM-I 18 MC SDR	Verze
Objednávací číslo	6718440000	TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Podle specifikace zákazníka
GTIN (EAN)	4008190349035	
Množství	64 ks	