

TM 6/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Pouzdra TM neobsahují žádné halogeny a prakticky žádné škodlivé látky. Pouzdra jsou určena pro štítky TM-I 12 nebo TM-I 18. Zahrnují širokou škálu použití pro kabely a vodiče. Tento systém se zvláště osvědčil v dopravním strojírenství. Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči.

- Bez obsahu halogenů
- Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči
- TMX 18 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 3,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | TM, Objímka x 22.2 mm, Polyetylén LD, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 15 - 24 mm |
| Objednací číslo | 1719890000 |
| Typ | TM 6/18 HF/HB |
| GTIN (EAN) | 4008190353247 |
| Množství | 200 ks |

TM 6/18 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 23,6 mm | Hloubka (v palcích) | 0,929 inch |
| Výška | 18 mm | Výška (v palcích) | 0,709 inch |
| Šířka | 22,2 mm | Šířka (v palcích) | 0,874 inch |
| Čistá hmotnost | 0,78 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Barevný | Transparentní | Doporučená odvětví | Doprava, Stroje |
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Materiál | Polyetylén LD | Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Typ tisku | prázdný | Šířka | 22,2 mm |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Halogen | Ne | Průřez připojeného vodiče | 35 - 150 mm ² |
| Průřez vodiče, max. | 150 mm ² | Průřez vodiče, min. | 35 mm ² |
| Vnější prům. vodiče | 15 - 24 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 24 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 15 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení


| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

Příslušenství

Vlastní tisk



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost.

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | TM-I 18 MC SDR | Verze |
| Objednávací číslo | 6718440000 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Podle specifikace zákazníka |
| GTIN (EAN) | 4008190349035 | |
| Množství | 64 ks | |