

VG 11-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norm VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, rovný, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, Polyamid 6
Číslo objednávky	1720490000
Typ	VG 11-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358709
Množství	100 ks
Stav objednávky	Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do	2024-08-31
Alternativní výrobek	1568990000

Datum vytvoření 4. listopadu 2024 22:00:08 CET

Stav katalogu 26.10.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG 11-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	79 mm	Výška (v palcích)	3,11 inch
Délka	87 mm	Délka (v palcích)	3,425 inch
Čistá hmotnost	14,04 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	22 mm	Délka závitu	8 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	PG
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,41 mm
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnění	CR
Utahovací moment	2 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	2,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	1,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	3 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	2 Nm	Velikost AF	22 mm
Vnější průměr kabelu, max.	10 mm	Vnější průměr kabelu, min.	5 mm
Vnější závit	PG 11		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E140310
---	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

VG 11-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG 11-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG11-K GR	Verze
Číslo objednávky	4697460000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190880576	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG11-PO	Verze
Číslo objednávky	4697460000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352714	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Polyetylén
Množství	100 ks	

VG 11-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG11-NP	Verze
Číslo objednávky	4719560000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352820	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 11, Neopren
Množství	100 ks	