

VG 13.5-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrozumnější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, rovný, PG 13,5, 9 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
Číslo objednávky	1720500000
Typ	VG 13.5-K68 SKS
GTIN (EAN)	4008190358716
Množství	50 ks

Datum vytvoření 6. června 2024 5:56:51 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG 13.5-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	89 mm	Výška (v palcích)	3,504 inch
Délka	98 mm	Délka (v palcích)	3,858 inch
Čistá hmotnost	17,32 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	24 mm	Délka závitu	9 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	PG
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,41 mm
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnění	CR
Utahovací moment	3 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	3,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	2,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	5,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	4,5 Nm	Velikost AF	24 mm
Vnější průměr kabelu, max.	12 mm	Vnější průměr kabelu, min.	6 mm
Vnější závit	PG 13,5		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E140310
---	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VG 13.5-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG13,5-PO	Verze
Číslo objednávky	4719470000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352721	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 13,5, Polyetylén
Množství	100 ks	

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG 13,5-K GR	Verze
Číslo objednávky	4697470000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, PG 13,5, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190880583	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	

VG 13.5-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG13,5-NP	Verze
Číslo objednávky	4719570000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190352837	obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 13,5, Neopren
Množství	100 ks	