

BS 35II KLBUE3-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Díky speciálním montážním patkám patří do portfolia výrobků také stínicí sedla, která lze namontovat na DIN lištu TS 35. Stínění je od stínících upínacích sedel odváděno přes montážní patky na montážní lištu TS 35, a tím do PE (uzemnění).

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění, Ocel
Objednací číslo	1723810000
Typ	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
Množství	10 ks

BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,437 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	56,538 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Upínací konzola
-------	-----------------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano
--------------	---------------	---------------------------------------	-----

Rozměry

Průměr	3 mm
--------	------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	3 mm
---------------------	------	---------------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	