

BS 35II/KLBUE 4-13.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Díky speciálním montážním patkám patří do portfolia výrobků také stínicí sedla, která lze namontovat na DIN lištu TS 35. Stínění je od stínících upínacích sedel odváděno přes montážní patky na montážní lištu TS 35, a tím do PE (uzemnění).

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Upínací třmen, Souprava k upevnění, Ocel |
| Objednací číslo | 1723820000 |
| Typ | BS 35II/KLBUE 4-13.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190377014 |
| Množství | 10 ks |

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 36,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,437 inch |
| Výška | 35 mm | Výška (v palcích) | 1,378 inch |
| Průměr | 3 mm | Čistá hmotnost | 68,961 g |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|-----------------|
| Verze | Upínací konzola |
|-------|-----------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|------|---------|----------|
| Materiál | Ocel | Barevný | Stříbrná |
|----------|------|---------|----------|

Další technická data

| | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-----|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ano |
|--------------|---------------|---------------------------------------|-----|

Rozměry

| | |
|--------|------|
| Průměr | 3 mm |
|--------|------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------|
| Průměr kabelu, max. | 13,5 mm | Průměr kabelu, min. | 4 mm |
|---------------------|---------|---------------------|------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |