

LM MT300 30/20 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | LaserMark, Značky na přístroje, 20 x 30 mm, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1724160001 |
| Typ | LM MT300 30/20 SI |
| GTIN (EAN) | 4008190369002 |
| Množství | 10 ks |

LM MT300 30/20 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška | 20 mm | Výška (v palcích) | 0,787 inch |
| Šířka | 30 mm | Šířka (v palcích) | 1,181 inch |
| Čistá hmotnost | 11,7 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| Barevný | Stříbrná | |
| Halogen | Ne | |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | |
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | |
| Materiál | Polyester, bez obsahu PVC | |
| Metoda tisku | Laserový tisk | |
| Počet na list | 78 | |
| Počet značek na kombinaci | 1 List se štítky = 78 Značky na přístroje | |
| Počet značek v balení | Počet značek na kombinaci | 78 |
| | Forma napájení | List se štítky |
| | Počet kombinací v balení | 10 |
| Počet štítků v balení | 780 | |
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | |
| Schválení podle UL 969 | Ano | |
| Verze | Samolepicí | |
| Šířka | 30 mm | |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

LM MT300 30/20 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 30/20 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

