

GWDR M20-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 20, Neopren
Číslo objednávky	1736240000
Typ	GWDR M20-NP
GTIN (EAN)	4008190956035
Množství	50 ks

GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	1,2 mm	Výška (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	0,356 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 100 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Halogen	Ano	Kabelové vývodky	M 20
Materiál	Neoprén	Počet vodičů	1
Průměr těsnění	24 mm	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Silikon	Ne
Stoupání závitu	1,5 mm	Tloušťka	1,2 mm
Těsnění	Neoprén	Vnitřní průměr D2	20 mm
Vnitřní závit	M 20	Vnější průměr	24 mm
Vnější závit	M 20		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

GWDR M20-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

