

BS 35II KLBUE3-8/2X2-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Díky speciálním montážním patkám patří do portfolia výrobků také stínicí sedla, která lze namontovat na DIN lištu TS 35. Stínění je od stínících upínacích sedel odváděno přes montážní patky na montážní lištu TS 35, a tím do PE (uzemnění).

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění, Ocel
Objednací číslo	1749430000
Typ	BS 35II KLBUE3-8/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248013210
Množství	10 ks

BS 35II KLBUE3-8/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,437 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	60,8 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Upínací konzola	Lišta	TS 35
-------	-----------------	-------	-------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Příšroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

Rozměry

Průměr	3 mm	TS 35 offset	26,5 mm
--------	------	--------------	---------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	3 mm
---------------------	------	---------------------	------

Všeobecně

Lišta	TS 35	Návod k instalaci	Přímá montáž
-------	-------	-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	