

THM WO 25/140 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8.3 - 36.4 mm, 25 x 140 mm, Žlutá
Objednací číslo	1751561687
Typ	THM WO 25/140 GE
GTIN (EAN)	4032248001057
Množství	1 ks

THM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5,512 inch
Čistá hmotnost	638 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Materiál	Polyesterová fólie	
Počet na roli	1 050	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40... 150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Typ tisku	prázdný	
Velikost pole na označení	26 x 25 mm	
Verze	Samolepicí	
Šířka	140 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0,75 - 500 mm ²
Průřez vodiče, max.	500 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²
Vnější prům. vodiče	8,3 - 36,4 mm	Vnější prům. vodiče, max.	36,4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8,3 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

THM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format

THM WO 25/140 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM WO 25/140 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	