


**THM MT30X 65/35 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	THM, Značky na přístroje, 35 x 65 mm, Stříbrná
Objednací číslo	<a href="#">1751830001</a>
Typ	THM MT30X 65/35 SI
GTIN (EAN)	4032248001750
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM MT30X 65/35 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Šířka	65 mm	Šířka (v palcích)	2,559 inch
Čistá hmotnost	407 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Materiál	Polyester	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Počet na roli	1 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40... 150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů	
Šířka	65 mm	

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### THM MT30X 65/35 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## THM MT30X 65/35 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">2005070000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	