

## KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



### Stínění a uzemnění

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel
Číslo objednávky	<a href="#">1752131001</a>
Typ	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
Množství	10 ks

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	41,6 mm	Hloubka (v palcích)	1,638 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	21,1 mm	Šířka (v palcích)	0,831 inch
Rozměr při montáži – šířka	20 mm	Čistá hmotnost	18,7 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení
-------	-----------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice	Typ upevnění	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	18 mm
-----------------	-------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	15 mm	Průměr kabelu, min.	4 mm
---------------------	-------	---------------------	------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice
-------------------	------------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Rohové lišty



Sběrnice nabízejí možnost připojení velkého množství kabelů s malou stopou. Kromě toho je možná integrace do našich svorkovnic pro instalaci budovy nebo můžete použít naše přípojnice na podporu stínění kabelů.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 4 MT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4079900000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190379254	
Množství	10 ks	
Typ	SMSE WSH U1 MT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4083900000</a>	Příslušenství, Sběrnice, Ocel, galvanizovaná
GTIN (EAN)	400819006515	
Množství	10 ks	

## Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 1	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4068700000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4080100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 6	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4080200000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4015970000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ks	

## KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Sada



Sběrnice nabízejí možnost připojení velkého množství kabelů s malou stopou. Kromě toho je možná integrace do našich svorkovnic pro instalaci budovy nebo můžete použít naše přípojnice na podporu stínění kabelů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 19 MT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4083200000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190059538	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 18 MT	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4083100000</a>	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190053246	
Množství	10 ks	

### Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4048900000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	