

KLBU 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Díky speciálním montážním patkám patří do portfolia výrobků také stínicí sedla, která lze namontovat na C-profil. Stínění je od stínicích sedel odváděno přes montážní patky do C-profilů, a tím do PE (uzemnění).

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel
Číslo objednávky	1752681001
Typ	KLBU 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Množství	10 ks

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26 mm	Hloubka (v palcích)	1,024 inch
Výška	18 mm	Výška (v palcích)	0,709 inch
Šířka	14,5 mm	Šířka (v palcích)	0,571 inch
Rozměr při montáži – šířka	13,5 mm	Čistá hmotnost	16,3 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení	Lišta	TS 27
-------	-----------------------	-------	-------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Šedá
----------	------	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	14 mm
-----------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	3 mm
---------------------	------	---------------------	------

Všeobecně

Lišta	TS 27	Návod k instalaci	Přímá montáž, Sběrnice
-------	-------	-------------------	------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ocel**

Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Verze
Číslo objednávky	4902690000	Lišty svorkovnice, Nosná lišta, DIN EN 60715, Ocel
GTIN (EAN)	4032248257201	
Množství	2 m	