

**THM MT30X 15/6 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verze                 | THM, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Stříbrná         |
| Číslo objednávky      | <a href="#">1753230001</a>                            |
| Typ                   | THM MT30X 15/6 SI                                     |
| GTIN (EAN)            | 4032248008377   |
| Množství              | 1 ks  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Datum vytvoření 24. července 2024 19:10:15 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## THM MT30X 15/6 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 0,08 mm | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
| Výška          | 6 mm    | Výška (v palcích)   | 0,236 inch |
| Šířka          | 15 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,591 inch |
| Čistá hmotnost | 210,3 g |                     |            |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné údaje

|                               |                                       |               |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Barevný                       | Stříbrná                              |               |
| Halogen                       | Ne                                    |               |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-0                                   |               |
| Lepidlo                       | Akrylátové lepidlo                    |               |
| Materiál                      | Polyester                             |               |
| Metoda tisku                  | Tepelný přenos                        |               |
| Počet na roli                 | 10 000                                |               |
| Počet značek na kombinaci     | 1 Kotouč štítků = Značky na přístroje |               |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                        | Kotouč štítků |
| Rozsah provozní teploty       | -40... 150 °C                         |               |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C                                |               |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                |               |
| Schválení podle UL 969        | Ano                                   |               |
| Verze                         | Samolepicí, bez obsahu halogenů       |               |
| Šířka                         | 15 mm                                 |               |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### THM MT30X 15/6 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**THM MT30X 15/6 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

|                  |                            |                  |
|------------------|----------------------------|------------------|
| Typ              | RIBBON MM 110/360 SW       | Verze            |
| Číslo objednávky | <a href="#">4005070000</a> | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN)       | 4050118390049              |                  |
| Množství         | 1 ks                       |                  |