

WKM 8/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bezhalogenová, transparentní kapsa WKM nabízí vynikající ochranu před vlivy prostředí. Díky pevnému připevnění vázacími pásky je vhodné pro téměř všechny průřezy. Předtištěné štítky se jednoduše vloží do držáku WKM a zajistí přichytkou. Kabelové značky WKM jsou tím pravým řešením pro maximální efektivitu při značení v terénu.

Výhody při použití kabelových značek WKM

- Papírové a polyesterové štítky lze potisknout jednotlivě na běžných kancelářských tiskárnách
- Robustní design v kombinaci s štítky MultiCard ELS zaručuje maximální ochranu před vlivy prostředí

Všeobecné objednací údaje

Verze	WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Štítky na vodiče a kabely, Transparentní
Objednací číslo	1753490000
Typ	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Množství	50 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,138 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	0,457 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Štítky na vodiče a kabely
Barevný	Transparentní
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polypropylen
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Typ tisku	prázdný
Šířka	8 mm

Označení vodičů a kabelů

Průřez připojeného vodiče	16 - 150 mm ²	Průřez vodiče, max.	150 mm ²
Průřez vodiče, min.	16 mm ²	Vnější prům. vodiče	7 - 115 mm
Vnější prům. vodiče, max.	115 mm	Vnější prům. vodiče, min.	7 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro vázací pásy s šířkou do 7,7 mm
----------------------	------------------------------------

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Příslušenství


ESO vkládací štítky



Všeobecné objednací údaje

Typ	ESO 8/20 DIN A4 WS	Verze
Objednací číslo	6919890000	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248556892	
Množství	10 ks	
Typ	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Verze
Objednací číslo	6919880000	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248556878	
Množství	10 ks	
Typ	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Verze
Objednací číslo	6919870000	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248556861	
Množství	10 ks	
Typ	ESO 8/20 DIN A4 GE	Verze
Objednací číslo	6919900000	Označení svorek, Vkládací značky, 20 x 7 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4032248556908	
Množství	10 ks	

ELS 8/20



ELS

ELS štítky jsou speciální a nelepící vkládací štítky pro kabelové značky WKM nebo pro skupinové držáky štítků. Matný, tenký polyester odolný proti roztržení nabízí velmi kvalitní značení a skvělou čitelnost. V kombinaci s voděodolnými pouzdry WKM toto řešení nabízí velmi trvanlivé označení kabelů i v agresivním prostředí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ELS 8/20 MM GE	Verze
Objednací číslo	6005240000	ELS, Vkládací značky, 20 x 8 mm, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118390032	
Množství	3 000 ks	
Typ	ELS 8/20 MM WS	Verze
Objednací číslo	6005180000	ELS, Vkládací značky, 20 x 8 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118389968	
Množství	3 000 ks	

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Verze
Objednávací číslo	6736181696	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Tyrkysová, lze
GTIN (EAN)	4008190985967	zapojit
Množství	200 ks	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	6736181687	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4032248208265	
Množství	200 ks	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	