

## BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Díky speciálním montážním patkám patří do portfolia výrobků také stínicí sedla, která lze namontovat na DIN lištu TS 35. Stínění je od stínících upínacích sedel odváděno přes montážní patky na montážní lištu TS 35, a tím do PE (uzemnění).

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Souprava k upevnění
Objednací číslo	<a href="#">1771990000</a>
Typ	BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6
GTIN (EAN)	4032248148714
Množství	10 ks

## BS 35II KLBÜ2X2-6/2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	36,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,437 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Čistá hmotnost	61,4 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Upínací konzola
-------	-----------------

## Údaje materiálu

Barevný	Stříbrná
---------	----------

## Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
---------------------------------------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>