

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky	1772310000
Typ	VG M25 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129973
Množství	25 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 9:04:25 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	37 mm	Výška (v palcích)	1,457 inch
Délka	47 mm	Délka (v palcích)	1,85 inch
Čistá hmotnost	22,1 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	33 mm	Délka závitu	10 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	metrické
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Standardy	EN/IEC 62444
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění	CR	Utahovací moment	3,5 Nm
Utahovací moment pojistné matice, max.	4 Nm	Utahovací moment pojistné matice, min.	3 Nm
Utahovací moment přípojovacího adaptéru, max.	4 Nm	Utahovací moment přípojovacího adaptéru, min.	3 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	6 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	5 Nm
Velikost AF	33 mm	Vnější průměr kabelu, max.	18 mm
Vnější průměr kabelu, min.	13 mm	Vnější závít	M 25

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260 - BM 15
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260 - BM 15		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 - K GR	Verze
Číslo objednávky	4772470000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130214	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-NP	Verze
Číslo objednávky	4736250000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956042	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Neopren
Množství	100 ks	

VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-PO	Verze
Číslo objednávky	4777950000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158218	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Polyetylén
Množství	50 ks	