

VG M32 - K 68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Číslo objednávky	1772320000
Typ	VG M32 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129980
Množství	20 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 9:04:32 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	41 mm	Výška (v palcích)	1,614 inch
Délka	56 mm	Délka (v palcích)	2,205 inch
Čistá hmotnost	38,2 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	42 mm	Délka závitu	15 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	metrické
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Standardy	EN/IEC 62444
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění	CR	Utahovací moment	5 Nm
Utahovací moment pojistné matice, max.	5,5 Nm	Utahovací moment pojistné matice, min.	4,5 Nm
Utahovací moment přípojovacího adaptéru, max.	5,5 Nm	Utahovací moment přípojovacího adaptéru, min.	4,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	10,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	9,5 Nm
Velikost AF	42 mm	Vnější průměr kabelu, max.	25 mm
Vnější průměr kabelu, min.	18 mm	Vnější závít	M 32

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260 - BM 17
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260 - BM 17		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG M32 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M32 - K GR	Verze
Číslo objednávky	4772480000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 7 mm,
GTIN (EAN)	4032248130221	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M32-NP	Verze
Číslo objednávky	4736260000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956059	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Neopren
Množství	50 ks	

VG M32 - K 68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M32-PO	Verze
Číslo objednávky	4777960000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158225	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 32, Polyetylén
Množství	50 ks	