

VG M63-1/K68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K (standardní plastová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Objednací číslo	1772350000
Typ	VG M63-1/K68
GTIN (EAN)	4032248130016
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 8:25:09 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG M63-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	53 mm	Výška (v palcích)	2,087 inch
Délka	71 mm	Délka (v palcích)	2,795 inch
Čistá hmotnost	99,5 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	65 mm	Délka závitu	18 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	metrické
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Poznámka: třída ochrany	IP 66 aplikace jsou možné pouze s těsnicím kroužkem pro šroubové spoje. Bez těsnicího kroužku pro šroubové spoje je možné pouze IP 54.		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		100 °C
Standardy	EN/IEC 62444	Silikon	Ne
Stupeň krytí	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Stupeň krytí (UL)	Type 4X
Utahovací moment	12 Nm	Těsnění	CR
Utahovací moment pojistné matice, min.	11,5 Nm	Utahovací moment pojistné matice, max.	12,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	11,5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	12,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	19,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	20,5 Nm
Vnější průměr kabelu, max.	44 mm	Velikost AF	65 mm
Vnější závít	M 63	Vnější průměr kabelu, min.	34 mm

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

DEF Podmínky osvědčení	DNV, UL, cULus	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL)	E-199260 - BM 20
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E-199260 - BM 20		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

VG M63-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG M63-1/K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M63 - K GR	Verze
Objednací číslo	6772510000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 8 mm,
GTIN (EAN)	4032248130252	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	10 ks	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M63-NP	Verze
Objednací číslo	6736290000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956080	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Neopren
Množství	10 ks	

VG M63-1/K68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M63-PO	Verze
Objednací číslo	6777990000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158256	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Polyetylén
Množství	50 ks	