

SKMU M12 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 12, 2.8 mm, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1772360000
Typ	SKMU M12 MS
GTIN (EAN)	4032248130108
Množství	100 ks

SKMU M12 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	2,8 mm	Výška (v palcích)	0,11 inch
Čistá hmotnost	1,1 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	15 mm	Délka závitu	2,8 mm
Halogen	Ne	Kabelové vývodky	M 12
Materiál	Mosaz poniklovaná	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	2,8 mm	Vnitřní závit	M 12 x 1,5
Vnější průměr	16,17 mm	Vnější závit	M 12

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	