

SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	1772480000
Typ	SKMU M32 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130221
Množství	100 ks

SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	7 mm	Výška (v palcích)	0,276 inch
Čistá hmotnost	5,9 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 100 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	41 mm	Délka závitu	7 mm
Halogen	Ne	Kabelové vývodky	M 32
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	7 mm	Vnitřní závit	M 32
Vnější průměr	47,36 mm	Vnější závit	M 32

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

