

## SKMU M50 - K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 50, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Číslo objednávky	<a href="#">1772500000</a>
Typ	SKMU M50 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130245
Množství	10 ks

## SKMU M50 - K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	2,66 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 100 °C
------------------	------------------

## Všeobecné informace

AF velikost 1	60 mm	Délka závitu	8 mm
Halogen	Ne	Kabelové vývodky	M 50
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Tloušťka	8 mm	Vnitřní závit	M 50
Vnější průměr	69,3 mm	Vnější závit	M 50

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### SKMU M50 - K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

