

THM WO 33.5/93.1 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 21.7 mm, 33.5 x 93.1 mm, Bílá
Číslo objednávky	1774400000
Typ	THM WO 33.5/93.1 WS
GTIN (EAN)	4032248148585
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

Datum vytvoření 29. srpna 2024 7:19:47 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

THM WO 33.5/93.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Výška	33,5 mm	Výška (v palcích)	1,319 inch
Šířka	93,1 mm	Šířka (v palcích)	3,665 inch
Čistá hmotnost	286 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Materiál	Polyesterová fólie	
Počet na roli	500	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Typ tisku	prázdný	
Velikost pole na označení	25 x 33.5 mm	
Verze	Samolepicí	
Šířka	93,1 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0,75 - 400 mm ²
Průřez vodiče, max.	400 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²
Vnější prům. vodiče	8 - 21,7 mm	Vnější prům. vodiče, max.	21,7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	8 mm	Výška textového pole	25 mm
Šířka textového pole	33,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 29. srpna 2024 7:19:47 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Technické údaje


Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)



THM WO 33.5/93.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	4005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	