

VG M25-K68 SKS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Číslo objednávky	1776730000
Typ	VG M25-K68 SKS
GTIN (EAN)	4032248156153
Množství	25 ks

VG M25-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	117,5 mm	Výška (v palcích)	4,626 inch
Délka	132,5 mm	Délka (v palcích)	5,217 inch
Čistá hmotnost	18,08 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	33 mm	Délka závitu	15 mm
Halogen	Ano	Kabelové vývody	metrické
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Polyamid 6
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnění	CR
Utahovací moment	3,5 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	2 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	9 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	7 Nm	Velikost AF	33 mm
Vnější průměr kabelu, max.	18 mm	Vnější průměr kabelu, min.	13 mm
Vnější závit	M 25		

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus)	E140310
---	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VG M25-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-PO	Verze
Číslo objednávky	4777950000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158218	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Polyetylén
Množství	50 ks	

Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 - K GR	Verze
Číslo objednávky	472470000	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130214	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	100 ks	

VG M25-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M25-NP	Verze
Číslo objednávky	4736250000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956042	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 25, Neopren
Množství	100 ks	