

## VP M63 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | VPK (Ex záslepky v plastu), Nulovací zástrčka, zavřené, M 63, 15 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Číslo objednávky | <a href="#">1776970000</a>   |
| Typ              | VP M63 K54   |
| GTIN (EAN)       | 4032248156412  |
| Množství         | 5 ks   |

## VP M63 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                      |        |                      |            |
|----------------------|--------|----------------------|------------|
| Výška                | 5 mm   | Výška (v palcích)    | 0,197 inch |
| Délka                | 8,5 mm | Délka (v palcích)    | 0,335 inch |
| Průměr               | 63 mm  | Tloušťka stěny, min. | 0,5 mm     |
| Tloušťka stěny, max. | 14 mm  | Čistá hmotnost       | 2,28 g     |

## Teploty

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...100 °C |
|------------------|-----------------|

## Všeobecné informace

|                               |                         |                               |         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| Délka závitu                  | 15 mm                   | Halogen                       | Ne      |
| Kabelové vývody               | metrické                | Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2     |
| Materiál                      | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Průměr hlavice                | 69,5 mm |
| Průměr těsnění                | 63 mm                   | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C  |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                  | Stoupání závitu               | 1,5 mm  |
| Stupeň krytí                  | IP54                    | Stupeň krytí s GWDR           | IP65    |
| Vnější závit                  | M 63                    |                               |         |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury         |  |

### VP M63 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## VP M63 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | GWDR M63-PO                | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4777990000</a> | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN)       | 4032248158256              | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Polyetylén     |
| Množství         | 50 ks                      |   |

### Plastové pojistné matice, šedé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| Typ              | SKMU M63 - K GR           | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">472510000</a> | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 8 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4032248130252             | Polyamid 6 (PA6 - GF30)  |
| Množství         | 10 ks                     |  |

## VP M63 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | GWDR M63-NP                | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4736290000</a> | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| GTIN (EAN)       | 4008190956080              | obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 63, Neopren     |
| Množství         | 10 ks                      |  |