

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1778500000
Typ	VGM40-MS54 ZE
GTIN (EAN)	4032248161515
Množství	10 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 4:59:39 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	41 mm	Výška (v palcích)	1,614 inch
Délka	49 mm	Délka (v palcích)	1,929 inch
Čistá hmotnost	275,8 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	52 mm	AF velikost 2	50 mm
Délka závitu	8 mm	Halogen	Ne
Kabelové vývody	metrické, M 40	Materiál	Mosaz poniklovaná
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C
Stoupání závitu	1,5 mm	Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí s GWDR	IP65	Těsnění	NBR
Těsnění	NBR	Upínací rozsah, odlehčení, max.	37 mm
Upínací rozsah, odlehčení, min.	25 mm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	18 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	18 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	12 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	12 Nm	Velikost AF	43 mm
Vnější průměr kabelu, max.	33 mm	Vnější průměr kabelu, min.	23 mm
Vnější závit	M 40		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M40-NP	Verze
Objednací číslo	6736270000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4008190956066	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Neopren
Množství	20 ks	

Ploché nylonové těsnění – KSWN



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWN M40	Verze
Objednací číslo	6899780000	KSWN (ploché těsnění – nylon), Automatický nástroj na obnažování
GTIN (EAN)	4032248850150	vodičů a nalisování koncovek, M 40, Nylon 6
Množství	25 ks	

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M40 MS SC	Verze
Objednací číslo	6930640005	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 4.8 mm,
GTIN (EAN)	4032248976096	Mosaz
Množství	10 ks	

Těsnění z vulkanizovaného vlákna – KSWF



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSWF M40	Verze
Objednací číslo	6076710000	KSWF (ploché těsnění – vulkanizované vlákno), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248838639	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Vulkanizované vlákno
Množství	25 ks	

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M40 MS	Verze
Objednací číslo	6737030000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956509	Mosaz poniklovaná
Množství	50 ks	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M40-PO	Verze
Objednací číslo	677970000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na
GTIN (EAN)	4032248158232	obnažování vodičů a nalisování koncovek, M 40, Polyetylén
Množství	50 ks	